


DIKMA 格安ODSカラム!

A reliable partner for your lab

Luster™ C18 4.6×150mm 5μm

全品出荷データ付
細孔径:100Å pH範囲:2~9
炭素量:20% 純度:>99.999%



Catalog Number.83052

LC関連品

¥19,800 (税別)/1本

UV検出器用 超特価国産D2ランプ

- 純日本製 D2ランプ(大手LCメーカー下請会社製品)
- 純正品と同等以上の高性能! 高耐久性!
- 汎用メーカー各社対応、各種とも激安特価でお買い得です!


★厳しい品質検査合格品→寿命保証1000時間!
★初期、並びに寿命保証期間中の不具合については、交換をさせていただきます。

LC関連品

取扱商品	対応機種	純正品番	純正定価	弊社販売価格	品番
Agilent 用	1100VWD	G1314-60100	81,000円	38,000円	1201A
	1200VWD				
Waters 用	2487	WAS081142	55,000円	38,500円	2201W
島津 用	SPD-10A	228-34016-02	44,000円	30,800円	3201S
	SPD-10AVP				
	SPD-20A				

★上記以外の機種につきましては、10本1組の販売となります。

ASI Analytical Scientific Instruments



QuickSplit™ 分取・MS分析 フロー splitter

●抵抗カートリッジ式のフロー splitter
で、カートリッジを変えることで簡単
にスプリット比を変更することができます。
・1:1~20,000:1までラインナップがあり
ます。
・可変型もございます。

¥188,000

格安ガラスカラム

GC関連品

- 純正同等品を低価格でご提供致します!

ガラスカラム	サイズ	価格
GC-7A用 9A~16A用 2014用	5 × 3.2 φ	1.1m 2,940円
		2.1m 4,800円
		3.1m 6,780円
GC-8A用 (2本1組)	5 × 2.6 φ	1.1m 3,000円
		2.1m 4,980円
		3.1m 6,960円
GC-8A用 (2本1組)	5 × 3.2 φ	1.0m 6,000円
		2.0m 8,400円
		3.0m 11,040円

格安ガラスインサート

GC関連品


- 大量発注と簡易包装でコストパフォーマンスを実現しました!

ガラスインサート	島津No.(参考)	価格
GC-7A, 9A~16A, 2014 パックドカラム用 3.0mm φ	221-14093	1,680円
GC-7A, 9A~16A, 2014 パックドカラム用 2.6mm φ	221-14094	1,680円
GC-14A/B, 15A, 16A スプリット用 (SPL-14用)	221-32544-01	2,040円
GC-2010 スプリット用	221-41444-01	1,680円
GC-2010 スプリットレス用	221-48335-01	3,300円

サンプル瓶セプタムレスシール

GC関連品

シリコンゴム由来のバックグラウンドスペクトル、フタル酸エステルを解消!



材質は
テフロン、
磁石、
ステンレスボール
です。

10個入り

¥15,000

専用シリンジ
¥16,500

写真左:アジレント用(広口6.2φ)
写真右:島津用(細口5φ)

※専用シリンジをご使用いただく必要があります。

アジレントオートサンプラー用、島津オートサンプラー用をご用意しておりますのでご指定ください。

セプタムレスインジェクター



アジレントGC用
島津GC用 各

GC関連品

¥35,000

(専用オートサンプラーシリンジ10μl
交換針タイプ1本付属)

セプタムからの溶出や吸着に起因するフタル酸類、シロキサン類
の分析における問題点を完全に解決いたします。

※専用シリンジをご使用いただく必要があります。

ガスフィルター

GC関連品



- 透明アクリル製で充填剤がよく見えます。
- 充填する吸着材により多用途にご使用
できます。
- ・水分吸着剤:シリカゲル
モレキュラーシーブなど
- ・有機物吸着剤:活性炭など
- 接続配管は外径3mm φ用です。
(その他配管径もご対応いたします。)

本体、内筒セット

¥29,500


内筒のみ

¥7,000

LC/GC便利グッズ

LC関連品

GC関連品



- ① LC用溶離液ボトルキャップ
- ② ピークオシネの内径が、細くなった時の修正に
- ③ ポンプのチェックバルブ エア抜きに
- ④ ガラスカラムや、ガラスインサート内の
ワール除去、およびワールの挿入に
- ⑤ グラファイトベスベルフェラルリムーバー
ガスクロの恒温槽内での、カラムの固定や、
配管の固定に
- ⑥ グラファイトベスベルフェラルの穴を修正

お問い合わせ
ください

¥1,000~

LC Science

エルシーサイエンス株式会社 分析機器
製造・販売・技術サービス

●本社・営業所

〒632-0086 奈良県天理市庵治町830-16

TEL:0743-64-2860 FAX:0743-64-2867

<http://www.lc-s.co.jp> E-mail:chromat@lc-s.co.jp

チラシ以外にも多数の商品をご用意しております!

エルシーサイエンス 製品リスト

<http://lc-s.co.jp/products.htm>

★本チラシの価格は全て税別です。